


**Garant****DNMG 110404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110404 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui