

Garant**CC. T 060202, Rūšis: CU7010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 060202 CU7010 Kietlydinys: CU7010

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui