

Garant
gręžimo patronas MicroClamp cilindrinis, L = 100, Tipas: 0,2-6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Produktų klasė	31H

Aprašymas
Modelis:

- Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
- Radialinis mušimas $\leq 0,005$ mm.
- Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
- Leistinas sūkių skaičius 60000 1/min.
- Užveržimas iš šono.
- Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.
- Užveržimo ribos 0,2 - 6,4 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu su skersine rankena dyd. 2.

Techninis aprašymas

$\varnothing D_2$	16 mm
Užveržimo ribos $\varnothing D_1$	0,2 - 6,4 mm
Koto $\varnothing d$	20 mm
Išorinis $\varnothing D$	25 mm
Koto tolerancija	h6
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 18000 min ⁻¹
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Mikrogręžimo griebtuvas

