

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, be dangos, Ø f9 D1/R: 20/2,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	220307 20/2,0
GTIN	4034221142016
Produktų klasė	26Y

**Aprašymas****Pastaba:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	40 mm
Pastūma $f_2$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,05 mm
Kampo spindulys	2 mm
Pjovimo galvutės Ø D	20 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	30 mm
Rakto dydis SW	16 mm
Ø $D_2$	19,3 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	80 Nm
DUO-LOCK sąsaja	DL20 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,5×D pjaunant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	su sriegiu
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		