

Garant**SC.T 120404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120404 HB7020 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui