

HOLEX®
SCMT 09T304 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Produktų klasė	22D

Aprašas

SCMT 09T304 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma f : 0,08 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,08 - 0,36 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 3,75 mm
Kietlydinys	HBX130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.