



## TCMT 16T308 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Produktų klasė	22D

### Aprašas

TCMT 16T308 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	PM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Pastūma $f$	0,06 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HBX020

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.