

**VBMT 110304, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Drožlialaužis	HQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui