

**VBMT 160404, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160404 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui