

LOCTITE**2K klijai, Gamintojo ID: 9466**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083372 9466
GTIN	4058093009123
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje.

Ilgai ir tvirtai sujungti skirtingas medžiagas, pvz., medį, metalą, kietą plastiką ir stiklą. Didelis atsparumas kirpimui ir skutimui. Smūgiams atsparūs universalūs klijai, puikiai kimba prie visų medžiagų. Skirta tokiems atvejams, kai apdirbimo procesas ilgai trunka ir reikia ypatingo tvirtumo.

Paskirtis:

Naudokite rankinį dozavimo pistoletą Nr. 083373 dyd. PISTOLE ir maišymo vamzdelį Nr. 083376 dyd. MIXER.

Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	37 N/mm ²
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 9466
Dinaminis klampumas	35000 mPas
Laikymo temperatūra	8 °C

Apdirbimo temperatūra	15 - 25 °C
Pavojingumo klasė	9
Apdirbimo laikas	3600 s
Cheminė bazė	Epoksidinė derva
Stipris tempiant	32 N/mm ²
Savybė	atsparus smūgiams
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	Keramika
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Temperatūros ribos	-55 °C
Spalva	gelsva
Forma	skyst.
Užpildymo kiekis	50 g
Kietis pagal šorą	60
UN numeris	UN3082
Tankis	1,1 g/cm ³
Darbinis kietumas pagal	18 min
Kietumas tempiant pagal	3 min
maksimalūs tarpo matmenys	5 mm
Produkto rūšis	Dvikomponenčiai klijai

Priedai

2 komponentų klijų priedai, maišymo antgalis Modelis MIXER	083376 MIXER
Rankinis dozavimo pistoletas Modelis PISTOLE	083373 PISTOLE