


**VCGX 1103005, Rūšis: SP4019**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261381 SP4019
GTIN	5660058
Produktų klasė	28D

**Aprašas**

VCGX 1103005 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 62

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,15 - 3 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Drožlialaužis	62
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Ašmenys	HM
Serija	eco tekimo plokštelių laikiklis
Serija	Tekimo plokštelės laikiklis
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGX 1103005
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.