



## Metalo pjūklas, Tipas: 72365460



### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 078244 72365460 |
| GTIN             | 4014586894447   |
| Produktų klasė   | 03F             |

### Aprašymas

#### Modelis:

Pusiau stacionarus pjūklas efektyviam ir greitam komponentų pjovimui tiek dirbtuvėse, tiek statybvietėje.

- **Didžiausias įmanomas darbo progresas dėl didelio sukimo momento variklio ir mažo sūkių skaičiaus**
- **Tikslūs rezultatai ir lengvas apdorojimas dėl minimalaus atspalvio pasikeitimo ir mažiau užvartų dėl pjovimo su aušinimu**
- **Aukšta paviršių kokybė dėl specialių siaurapjūklių įvairiems metalams**
- **100% nekibirkščiuoja ir nesusidaro dulkės pjaunant su aušinimu**
- **Puikiai subalansuotas rankenos dizainas geresniam kreipimui užtikrinti**
- **Itin tiksli, patvari plieno konstrukcija**
- **Cokolis iš aliuminio liejinio**
- **Sklandus veikimas užtikrina ramų variklio darbą ir taip saugojama mechanika**
- **Greitojo užspaudimo įtaisas stalo fiksatoriui**
- **Patogus nuolydžio ir kampo nustatymas nuo 0° iki 45°**
- **Gylio fiksatorius+paprastas siaurapjūklį pjūklelio keitimas**

#### Paskirtis:

- **Pjūklai iš plieno ir metalo profilių.**
- **Skiriamųjų ir įstrižinių pjūvių darymas.**

**· Vamzdžių, metalinių varžtų, kampainių ir strypų apdirbimas.****Tiekimo sudėtis:**

1× pjūklas, 1× siaurapjūklis statybiniam plienui, 1× kombinuotas raktas: vidinis šešiabriaunis, 6 mm ir kryžminė geležtė PH 2, 1× vidinis šešiabriaunis 8 mm.

**Techninis aprašymas**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| minkštas paleidimas         | taip                   |
| Svoris                      | 24,4 kg                |
| Gamintojo pavadinimas       | MKAS 355               |
| Tinklo įtampa               | 230 V                  |
| Maksimalus pjūvio gylis 90° | 120 mm                 |
| Nominalioji įtampa          | 230 V                  |
| Maitinimas                  | Maitinimo šaltinis     |
| Pjovimo disko Ø             | 355 mm                 |
| Maksimalus pjūvio gylis 45° | 90 mm                  |
| maksimalus sūkių skaičius   | 1300 min <sup>-1</sup> |
| Tinklo dažnis               | 50 Hz                  |
| Naudojama galia             | 1800 W                 |
| Produkto rūšis              | Pjūklas                |