

HOLEX®
VCMT 160404 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261475 HBX020
GTIN	4045197672049
Produktų klasė	22D

Aprašas

VCMT 160404 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 2,75 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 2,75 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	eco tekimo plokštelių laikiklis
Serija	Tekimo laikiklis
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.