



Sunkus gręžtuvas, Tipas: 720547



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075155 720547
GTIN	4014586874463
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Galingas gręžtuvas su sūkių skaičiaus reguliatoriumi lanksčiam naudojimui metalo apdirbime.

- **Dešininė / kairinė eiga sriegių pjovimui iki M12.**
- **Aukštos kokybės Röhm metalinis greitojo užveržimo griebtuvas SUPRA SK.**
- **Sūkių momento slystamoji mova.**
- **Pastovaus sukimo momento 1200 W našus variklis.**

Privalumai:

Aukštos kokybės Röhm metalinis greitojo užspaudimo griebtuvas.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 3 – 16 mm, papildoma rankena.

Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Svoris	3,5 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	50 mm
Gamintojo pavadinimas	BOS 16
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	3 - 16 mm

Naudojama galia	1200 W
Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	16 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 520 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas