



## Sunkus gręžtuvas, Tipas: 720549



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	075155 720549
GTIN	4014586876443
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas gręžtuvas su sūkių skaičiaus reguliatoriumi lanksčiam naudojimui metalo apdirbime.

- **Dešininė / kairinė eiga sriegių pjovimui iki M12.**
- **Aukštos kokybės Röhm metalinis greitojo užveržimo griebtuvas SUPRA SK.**
- **Sūkių momento slystamoji mova.**
- **Pastovaus sukimo momento 1200 W našus variklis.**

Su mechaniniu dviejų greičių reduktoriumi.

#### Privalumai:

Aukštos kokybės Röhm metalinis greitojo užspaudimo griebtuvas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 3 – 16 mm, papildoma rankena.

#### Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

### Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	3 - 16 mm
Gamintojo pavadinimas	BOS 16-2
maksimalus gręžimo kiaurymės $\varnothing$ pliene 1-u greitis	16 mm

Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	50 mm
Svoris	3,7 kg
Naudojama galia	1200 W
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	50 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	10 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 520 min <sup>-1</sup>
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1600 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas