

Garant**VHM freza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202551 8
GTIN	4045197271846
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta rupiojo apdirbimo freza **be** drožlialaužių griovelių.

Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai.**

Paskirtis:

Rupiajam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	7,4 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	62 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto forma	HA
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3xD pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	120 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	ribotai tinka	m/min	N
CuZn	tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

Paslaugos

ribotai tinka

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB