



## Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Produktų klasė	33W

### Aprašymas

#### Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

#### Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW6
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Išorinis Ø D	57 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 30 µm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

---

**Priedai**

Užspaudimo lūpų rinkinys 3 vnt. Užveržimo ribos 2,5-16 mm

309701 2,5-16

Sliekratis Užveržimo ribos 2,5-16 mm

309702 2,5-16