

## Garant

**Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT, su aušinimo kanalais, SK 40,  
Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	302031 16
GTIN	4045197644770
Produktų klasė	31H

## Aprašymas

### Modelis:

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

### Paskirtis:

- Gręžimui, dorojimui ir lengvam bei sunkiam pjovimui frezavimo metu.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque).
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

### Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64,5 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	45,5 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Išorinis $\varnothing D$	46 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Aušinimo kanalo anga	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas