

Garant**VBMT 160408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui