

**Garant****VC.T 160402, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VCMT 160402 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	VS
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui