

Garant

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, Ø DC: 8mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268468 8
GTIN	4045197470201
Produktų klasė	21X

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	10 mm
Nominalus Ø D	8 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 30
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,22 mm
Koto ilgis L _s	38 mm
Naudingasis ilgis L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Iškyšos ilgis L _A	22,5 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 30	269028 30
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200