

**Garant****SCMT 120408, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 120408 HB7140-1 Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7140-1  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui