

Garant**TCMT 110202, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110202 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui