



Greitojo keitimo įrankių laikiklių įtvaras, Tipas: A



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318000 A
GTIN	4045197315694
Produktų klasė	36A

Aprašymas

Paskirtis:

Įtvarą plokščiu šlifuo tu paviršiumi uždėkite ir pritvirtinkite ant kuo lygesnio suporto. Tuo tikslu iš pradžių reikia išgręžti atitinkamą centravimo kiaurymę. Lygiavimas vyksta ištekimo peiliu, lygiuojant plokščio disko atžvilgiu. Tada nustatykite rodyklę ant dangtelio nulinės žymos ir tvirtai priveržkite užveržimo varžtą. Tiksliems tekinimo darbams arba sudėtingam rupiajam apdirbimui rekomenduojama užfiksuoti galvutę 2 kaiščiais. Kiaurymės jau paruoštos.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 ekscentrine svirtimi, skirta Nr. 318000, 1 užveržimo raktas, skirtas Nr. 318100; 318200.

Techninis aprašymas

Aukštis	54 mm
maksimali iškyša A	48 mm
maksimalus tekinimo peilių aukštis h	20 mm
Tipas	A
Centravimo plokštelės kiaurymės Ø	10 mm
Galvutės kiaurymės Ø	20 mm
maksimalus slankiklio plotis SB	100 mm

maksimalus tekimo staklių galingumas	1,472 kW
Plotis	100 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis

Priedai

Greitojo keitimo ištekimo peilio laikiklis Tipas A	318200 A
Greitojo keitimo tekimo peilio laikiklis Tipas A16/75	318100 A16/75
Užspaudimo mechanizmas pilnas komplektas Tinka laikiklių įtvarams A	318150 A
Greitojo keitimo tekimo peilio laikiklis Tipas A20/90	318100 A20/90
Atpjovimo peilio greitojo keitimo laikiklis, be peilio Tipas A	318600 A
Greitojo keitimo įrankių laikiklis su cilindrine kiauryme Tipas A	318300 A
Greitojo keitimo tekimo peilio laikiklis Tipas A16/90	318100 A16/90
Greitojo keitimo tekimo peilio laikiklis Tipas A20/75	318100 A20/75