



## Greitojo keitimo įrankių laikiklių įtvaras, Tipas: B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	318000 B
GTIN	4045197315700
Produktų klasė	36A

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Įtvarą plokščiu šlifuo tu paviršiumi uždėkite ir pritvirtinkite ant kuo lygesnio suporto. Tuo tikslu iš pradžių reikia išgręžti atitinkamą centravimo kiaurymę. Lygiavimas vyksta ištekimo peiliu, lygiuojant plokščio disko atžvilgiu. Tada nustatykite rodyklę ant dangtelio nulinės žymos ir tvirtai priveržkite užveržimo varžtą. Tiksliems tekinimo darbams arba sudėtingam rupiajam apdirbimui rekomenduojama užfiksuoti galvutę 2 kaiščiais. Kiaurymės jau paruoštos.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 ekscentrine svirtimi, skirta Nr. 318000, 1 užveržimo raktas, skirtas Nr. 318100; 318200.

### Techninis aprašymas

maksimalus tekinimo staklių galingumas	5,888 kW
maksimali iškyša A	71 mm
maksimalus tekinimo peilių aukštis h	32 mm
Plotis	150 mm
Tipas	B
Centravimo plokštelės kiaurymės Ø	16 mm
Aukštis	75 mm

Galvutės kiaurymės Ø	32 mm
maksimalus slankiklio plotis SB	150 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis

## Priedai

Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis Tipas B32/120	318100 B32/120
Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis Tipas B25/140	318100 B25/140
Atpjovimo peilio greitojo keitimo laikiklis, be peilio Tipas B	318600 B
Greitojo keitimo įrankių laikiklis su cilindrine kiauryme Tipas B	318300 B
Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis Tipas B32/140	318100 B32/140
Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis Tipas B25/120	318100 B25/120
Užspaudimo mechanizmas pilnas komplektas Tinka laikiklių įtvarams B	318150 B
Greitojo keitimo ištekinimo peilio laikiklis Tipas B	318200 B