

EWS
Užmaunamų frezų laikiklis VARIA, V5, Virbo Ø d1: 22 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319841 22
GTIN	2050001078001
Produktų klasė	33E

Aprašymas
Privalumai:

- **Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.**
- **Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.**
- **Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.**

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu. Frezoms su išilginiais ir skersiniais grioveliais.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Dėl vidinio aušinimo reikia teirautis.

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 21 mm

Flanšo plotis L₅: 6 mm

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	22 mm
Flanšo plotis L ₅	6 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm

Laikiklis

V5

Produkto rūšis

Užmaunama įspraustinė