



Įdėklas VARIA, V4, Užveržimo Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319825 12
GTIN	4045197317681
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 28 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	28 mm

Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	V4
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė