



## DSPL tipo sriegimo galvutė su kotu, Tipas: 30



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

334510 30

GTIN

2050001921086

Produktų klasė

35B

### Aprašymas

#### Modelis:

- Dvigubas užspaudimas atliekamas 3 kumšteliais, kurie centruoja sriegiklio koto cilindrinę dalį, ir 4 kumšteliais, kurie užspaudžia kvadratinę sriegiklio koto dalį.
- Teisingai nustatyta apsauginė mova neleidžia įrankiui lūžti. Aklinąsias sriegines kiaurymes galima sriegti iki galo.
- Švytuoklinis įtaisas išlygina poslinkio tarp staklių suklio ir ruošinio klaidas.
- Elastinė ašinio ilgio kompensacija veikia tempiant ir gniuždant. Tai apsaugo nuo netinkamo sriegio sudarymo ir rankine, ir automatine pastūma.

#### Paskirtis:

Sriegių pjovimui reversinėmis gręžimo staklėmis ir tekinimo staklėmis. Dešininių sriegių pjovimui tiek horizontalioje tiek vertikalioje padėtyje.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu.

#### Pastaba:

Variantų be ilgio kompensavimo reikia teirautis. **Dydžiai 30 ir 42** (= MK 4 arba 5 metriniams sriegiams M14– M30 arba M18– M42) **pagal pageidavimą.**

### Techninis aprašymas

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Morzės kūgis MK                 | 4                 |
| Atstumas nuo staklių suklio     | 230 mm            |
| Kvadrato užspaudimo ribos       | 0 - 18 mm         |
| Pjovimo ribos                   | M14 – 30          |
| lygiagretus ašiai poslinkis     | 2 mm              |
| Koto Ø ribos                    | 11 - 23 mm        |
| Whitworth sriegiams             | G9/16 – 1 1/8     |
| Ilgio kompensacija gniuždant    | 10 mm             |
| Ilgio kompensacija tempiant     | 30 mm             |
| Whitworth vamzdiniams sriegiams | R1/4 – 7/8        |
| Korpuso Ø                       | 106 mm            |
| Produkto rūšis                  | Sriegimo patronas |