

Garant**Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338120 25
GTIN	4045197336187
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Tinka:**

Greitojo keitimo sriegimo patronas MLA su minimalia ašinio ilgio kompensacija Nr. 338100 - 338121.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios sriegimo įvorės žr. Nr. 309399 – 309447.

Techninis aprašymas

Užveržimo ribos $\varnothing D_1$	2 - 16 mm
$\varnothing d$	32 mm
užspaudimo įvorėms ER	25 mm
Kai sriegimo ribos	M6 – M20
Darbinės dalies ilgis L	27 mm
Išorinis $\varnothing D$	42 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25
maksimalus užveržimo momentas	70 Nm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas

