



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, G: G1/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139707 G1/8
GTIN	4062406138196
Produktų klasė	12J

Aprašymas

Modelis:

Pakoreguotas sriegio profilis, skirtas tiksliai frezuoti **vidinį arba išorinį Whitworth vamzdinį sriegį**, (užtikrinkite stabilias užspaudimo parinktis).

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims). **Tinka vidiniams ir išoriniams sriegiams.**

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis L_c	20,8 mm
Dantų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	28
Koto ilgis L_s	36 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio dydis	G1/8
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Sriegio gylis	20,8 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	7,95 mm

Sriegio žingsnis	0,907 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	G-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	VHM
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis ir išorinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al $>10 \%$ Si	tinka	170 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	170 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	150 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	P
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	M
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	tinka	60 m/min	M
Ti $>850 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

Paslaugos

tinka

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE