



## Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 6



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 320660 6      |
| GTIN             | 4019208014425 |
| Produktų klasė   | 35R           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.
- Centravimo viršūnę galima pergaląsti.
- Tikslūs ritiniai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Viršūnės kampas 60°.

#### Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

#### Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 102,5 mm

Darbinės dalies ilgis B: 152 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 50 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,01 mm

tekinamo ruošinio masė: 3500 kg

### Techninis aprašymas

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Korpuso Ø D            | 102,5 mm |
| tekinamo ruošinio masė | 3500 kg  |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Darbinės dalies ilgis B       | 152 mm               |
| didžiausias viršūnės Ø 60° A  | 50 mm                |
| Morzės kūgis                  | MK6                  |
| maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm              |
| Produkto rūšis                | Centravimo smaigalys |