



Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320660 1
GTIN	4019208014418
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.
- Centravimo viršūnę galima pergaląsti.
- Tikslūs ritiniai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 34,5 mm

Darbinės dalies ilgis B: 60,5 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 15 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

tekinamo ruošinio masė: 100 kg

Techninis aprašymas

Korpuso Ø D	34,5 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	15 mm

Darbinės dalies ilgis B	60,5 mm
Morzės kūgis	MK1
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
tekinamo ruošinio masė	100 kg
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys