

**Garant****DNMG 110404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui