

Garant**CNMG 09T304, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VS

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui