

Garant**Galinga nuožulų freza 45°, Cilindrinis kotas, Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216460 20
GTIN	4045197553065
Produktų klasė	210

Aprašymas**Paskirtis:**

Efektyviam negilių nuožulų frezavimui ir užvartų nuėmimui. Frezuojama dideliu greičiu apatine arba viršutine plokštelės pjovimo briauna. **Apdirbimas viršutine plokštelės pjovimo briauna nuo dyd. 6.**

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 0,6** su geležte Nr. **674252 dyd. 6IP.**

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 05T104
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	26,7 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219828 (6IP, 0,6 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
$\varnothing D$	20 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219828