

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VNMG 160404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,05 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui