

Garant**VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202810 20
GTIN	4045197662712
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,1 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,12 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto forma	HB
Koto Ø D_s	20 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	60 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	105 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	25 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		