

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui