

**Garant****TNMG 160404, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TN. G 160404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui