

Garant**Galinga nuožulų freza 45°, Cilindrinis kotas, Ø D: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216460 12
GTIN	4045197482174
Produktų klasė	210

Aprašymas**Paskirtis:**

Efektyviam negilių nuožulų frezavimui ir užvartų nuėmimui. Frezuojama dideliu greičiu apatine arba viršutine plokštelės pjovimo briauna. **Apdirbimas viršutine plokštelės pjovimo briauna nuo dyd. 6.**

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 0,6** su geležte Nr. **674252 dyd. 6IP.**

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	24 mm
Koto Ø D_s h6	12 mm
maksimalus nusklembimo Ø $D_{maks.}$	18,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219828 (6IP, 0,6 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 05T104
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D	12 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219828