

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui