



Greitaeigė freza MFH Harrier, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
maksimalus pjūvio gylis $a_{p \text{ max}}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Ø D_3	18 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	35 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	17,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,19 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------