



HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E, be dangos, NPT: 1/8-27



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 138095 1/8-27 |
| GTIN | 4067263161479 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Clever Tap: Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.

Paskirtis:

Skirtas kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT) pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės Ø A: Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo. Srieginės kiaurymės Ø B: Pragręžti cilindrinę kiaurymę ir tada kūginiu plėstuvu praplėsti 1:16 (reikia užklausti). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės Ø. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Sriegio dydis | 1/8-27 NPT |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Koto kvadratas □ | 5,5 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Vijų skaičius colyje | 27 |
| Bendras ilgis L | 90 mm |
| Koto Ø D _s | 7 mm |
| Srieginės kiaurymės Ø A | 8,5 mm |

| | |
|---|---|
| Sriegio gylis | 19,73 mm |
| Srieginės kiaurymės Ø B | 8,25 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,941 mm |
| Kontrolinio kalibro Ø D _{max} + 0,05 | 8,74 mm |
| Sriegio Ø | 10,242 mm |
| Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 12 mm |
| Danga | be dangos |
| Sriegio tipas | NPT |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kūgio santykis | 1:16 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Serija | CleverTap |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | ribotai tinka | 13 m/min | N |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------|---|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |