

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibraciją, BT 50 A = 400, Koto Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303056 16
GTIN	4045197821744
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Cilindrinės formos.
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID/ Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.
- Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kitokių dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	400 mm
Išorinis Ø D	38 mm
Virbo Ø d ₁	16 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Laikiklis	BT 50 A = 400

Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas