

**Garant**

**Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibravimą, kūgio formos, HSK-A 100  
A = 200, Koto Ø d1: 22 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

306710 22

GTIN

4045197821836

Produktų klasė

31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Išorinis Ø D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 48 mm

Užmaunamos frezos ilgis L<sub>4</sub>: 19 mm

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D

80 mm

Virbo Ø d<sub>1</sub>

22 mm

Ø D<sub>2</sub>

48 mm

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	19 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopina vibravimą
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

---

## Priedai

Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
--	-----------