

HOLEX**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 7/16-20****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 138004 7/16-20 |
| GTIN | 4067263162438 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas**Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-------------|
| Kiaurymės Ø | 9,9 mm |
| Sriegio Ø | 11,11 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio žingsnis | 1,27 mm |
| Sriegio dydis | 7/16-20 UNF |
| Norma | DIN 374 |
| Vijų skaičius colyje | 20 |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Koto kvadratas □ | 6,2 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Bendras ilgis L | 100 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sriegio gylis | 27,78 mm |
| Sriegio tipas | UNF |
| Serija | CleverTap |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |