

**Garant**

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopina vibravimą, kūgio formos, HSK-A 100  
A = 300, Koto Ø d1: 27 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306711 27
GTIN	4045197821874
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

**Pastaba:**

Kitų dydžių reikia teirautis.

Išorinis Ø D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 58 mm

Užmaunamos frezos ilgis L<sub>4</sub>: 21 mm

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	21 mm

Išorinis Ø D	80 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 300
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopina vibravimą
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

---

## Priedai

Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
--	-----------