

**HOLEX****HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 5/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138004 5/16-24
GTIN	4067263162414
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis. **HSS-E**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	6,9 mm
Norma	DIN 374
Sriegio dydis	5/16-24 UNF
Vijų skaičius colyje	24
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	7,94 mm
Sriegio tipas	UNF

Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio gylis	19,85 mm
Serija	CleverTap
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		