

**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135855 M14
GTIN	4045197822017
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Forma C** (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 11 mmKoto kvadratas \square : 9 mmKiaurymės \varnothing : 12 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio \varnothing	14 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės \varnothing	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	110 mm
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	2 mm
Koto kvadratas \square	9 mm

Norma	DIN 376
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio gylis	42 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	11 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	4 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva

tinka