

**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135855 M16
GTIN	4045197822024
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Forma C** (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	14 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio Ø	16 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	11 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	4 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva

tinka